

**VC.T 160408, Tipo: HB7010-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	SM
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 440 m/min
Aplicação principal	P
Tipo	HB7010-1
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar