

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Comprimento total L	120 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	6 mm
Largura de incisão w	2 mm
Largura funcional L_4	10 mm
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Parafuso	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Largura da haste b	10 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 4	279815 4
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15