


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319141 LR
GTIN	4045197781116
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

Design fino em 4 versões e possibilidade de montagem com rotação de 180° para utilização normal e suspensa. Combinação ideal de ferramentas para operações de corte e ranhurar entre, ou perto do fuso principal e do contrafuso com um ressalto mínimo.

### Utilização:

Para utilização em revólveres de estrela e em fusos de fresagem de centros de torneamento e fresagem.

Para inserir lâminas de incisão Eco n.º 273864 – 273866, n.º 273562 e 273564.

### Instrução:

Transferência de líquido de arrefecimento lateral para lâminas de incisão Eco.

Versão RR e LR para utilização de lâmina de incisão n.º 273864. Versão RL e LL para lâmina de incisão n.º 273865. Versão RR e LL para lâmina de incisão n.º 273866.

Garras de aperto adequadas n.º 279840 2 e parafusos adequados n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.

As espadas número 273562 e 273564 só podem ser usadas nos suportes RR e LL.

## Descrição técnica

Altura H <sub>1</sub>	14,5 mm
-----------------------	---------

Raio R <sub>1</sub>	117 mm
Raio R <sub>2</sub>	50 mm
Versão	LR
Largura B	83 mm
Altura H <sub>2</sub>	65 mm
Tipo de produto	Suporte de corte