

## Sapato abotinado preto/vermelho SENEX PRO ESD, S3, Tamanho de calçado UE: 40



### Dados do pedido

Número do pedido	092246 40
GTIN	4030839254967
Classe de artigo	09P

### Descrição

#### Modelo:

Calçado de segurança da série TRAINERS.

- **Forro têxtil respirável.**
- **Palmilha integral ESD PRO black.**
- **Sola em TPU/PU TRAINERS, antiderrapante.**
- **Capa para sapato em TPU para proteger o material superior.**
- **Equipamento sem metal e sem pele.**
- **Refletores de segurança.**
- **Equipamento ESD.**

Calçado de segurança em material Cordura® resistente à abrasão, **que repele a sujidade e a água.**

- **Particularmente fácil de cuidar e secagem rápida.**
- **Sem metal e couro.**
- **O baixo peso garante um excelente conforto.**
- **Material superior em microfibra hidrofóbica Fashmo™ e material têxtil hidrofóbico CORDURA®. Repelente de água e sujidade, resistente ao rasgo e à abrasão, respirável.**
- **Lingueta acolchoada fechada.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Instrução:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 38 – 47.

## Descrição técnica

Material superior	Cordura®
Segurança contra penetração	Têxtil
Classe de proteção	S3
Cor	preto/vermelho
Tamanho de calçado UE	40
indicado para palmilhas ortopédicas	sim
Material da biqueira protetora	Composto
com material refletor (boa visibilidade)	sim
equipamento sem metal e sem pele	sim
Material da sola	TPU/PU
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Série	SENEXT
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança