

## Sapato abotinado preto/vermelho SENEX PRO ESD, S3, Tamanho de calçado UE: 45



### Dados do pedido

Número do pedido	092246 45
GTIN	4030839255018
Classe de artigo	09P

### Descrição

#### Modelo:

Calçado de segurança da série TRAINERS.

- **Forro têxtil respirável.**
- **Palmilha integral ESD PRO black.**
- **Sola em TPU/PU TRAINERS, antiderrapante.**
- **Capa para sapato em TPU para proteger o material superior.**
- **Equipamento sem metal e sem pele.**
- **Refletores de segurança.**
- **Equipamento ESD.**

Calçado de segurança em material Cordura® resistente à abrasão, **que repele a sujidade e a água.**

- **Particularmente fácil de cuidar e secagem rápida.**
- **Sem metal e couro.**
- **O baixo peso garante um excelente conforto.**
- **Material superior em microfibra hidrofóbica Fashmo™ e material têxtil hidrofóbico CORDURA®. Repelente de água e sujidade, resistente ao rasgo e à abrasão, respirável.**
- **Lingueta acolchoada fechada.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Instrução:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 38 – 47.

## Descrição técnica

equipamento sem metal e sem pele	sim
Tamanho de calçado UE	45
Material superior	Cordura®
Cor	preto/vermelho
indicado para palmilhas ortopédicas	sim
Material da sola	TPU/PU
Segurança contra penetração	Têxtil
com material refletor (boa visibilidade)	sim
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Classe de proteção	S3
Material da biqueira protetora	Composto
Série	SENEX
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança