



## Dados do pedido

Número do pedido	086467 M8
GTIN	2050001857378
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Ø exterior do anel B	34 mm
Ø do colar base C	60 mm
Versão	rotativo
Medida D	57 mm
Ø interior do anel A	30 mm
Capacidade de carga	0,3 t
Distância entre furos x	20 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	6 mm

Capacidade de carga WLL SF 4:1	0,5 t
Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Comprimento da rosca L	14 mm
Tipo de produto	Parafuso de olhal