



Dados do pedido

Número do pedido	086467 M12
GTIN	2050001858153
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

Instrução:

SF 5:1 = fator de segurança 5.

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Ø interior do anel A	30 mm
Medida D	57 mm
Versão	rotativo
Ø exterior do anel B	34 mm
Capacidade de carga	1 t
Ø do colar base C	60 mm
Distância entre furos x	20 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	6 mm

Capacidade de carga WLL SF 5:1	0,8 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1	0,9 t
Comprimento da rosca L	21 mm
Tipo de produto	Parafuso de olhal