



Dados do pedido

Número do pedido	086467 M20
GTIN	2050001857767
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

Instrução:

SF 5:1 = fator de segurança 5.

SF 4:1 = fator de segurança 4.

Descrição técnica

Ø exterior do anel B	45 mm
Capacidade de carga	2,5 t
Ø interior do anel A	38 mm
Medida D	80 mm
Versão	rotativo
Ø do colar base C	88 mm
Distância entre furos x	35 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	8 mm

Capacidade de carga WLL SF 5:1	2 t
Capacidade de carga WLL SF 4:1	2,7 t
Comprimento da rosca L	30 mm
Tipo de produto	Parafuso de olhal