



## Dados do pedido

Número do pedido	086467 M24
GTIN	2050001857897
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Parafusos de olhal rotativo de 360° de alta resistência, pintados a vermelho.

### Instrução:

**SF 5:1 = fator de segurança 5.**

**SF 4:1 = fator de segurança 4.**

## Descrição técnica

Ø exterior do anel B	45 mm
Capacidade de carga	4 t
Versão	rotativo
Ø do colar base C	88 mm
Medida D	80 mm
Ø interior do anel A	38 mm
Distância entre furos x	35 mm
Tamanho da chave de sextavado interior S	14 mm

Capacidade de carga WLL SF 4:1	3,8 t
Capacidade de carga WLL SF 5:1	3,2 t
Comprimento da rosca L	36 mm
Tipo de produto	Parafuso de olhal