

Garant

Íman permanente, passo de polos cruzados, Comprimento L: 280



Dados do pedido

Número do pedido	380040 280
GTIN	4045197781765
Classe de artigo	31O

Descrição

Versão:

- Caixa de alumínio, para montagem ou instalação.
- Réguas de encosto em 3 lados.
- 2 pontos de comutação.
- Barra fresada.
- Inclui 4 furos ZeroClamp calibre 200.
- Lamelas feitas de latão de 3 mm / aço de 12 mm.

2 pontos de comutação para dois campos magnéticos;
para peças de trabalho grandes que devem ser fixadas em todo o campo magnético, ambos os
pontos de fixação têm de estar ligados.

Vantagem:

A fixação de duas peças de trabalho numa plataforma e a atribuição parcial é possível (por 2
pontos de comutação).

Utilização:

Para fixação de peças médias a grandes durante a retificação, fresagem e erosão.

Material fornecido:

Chave sextavada.

Nota:

Pinos de aperto GARANT ZeroClamp adequados 360025 18M16 ou 18M16/138.

A plataforma é fixada através dos pinos de aperto ZeroClamp ou através de grampos de fixação
através das ranhuras de fixação retificadas diretamente na mesa da máquina.

Descrição técnica

Ficha de dados

Força de aderência nominal	130 N/cm ²
Peso	29 kg
Capacidade de desgaste da placa de polos	6 mm
Comprimento da placa de polos	280 mm
Altura do campo magnético	6 mm
Medida D	220 mm
Largura B	280 mm
Altura H	68,5 mm
Tipo de produto	Placa de aperto de íman