

## Grampo excêntrico, Rosca M: M10



### Dados do pedido

Número do pedido	370001 M10
GTIN	4045197782373
Classe de artigo	310

### Descrição

#### Modelo:

- Anilha de aço sextavada com parafuso excêntrico de aço.
- Fixação de peças de qualquer forma.
- 6 geometrias diferentes nas superfícies de fixação: 1. Prisma com 150° de ângulo de abertura 2. Com ranhuras longitudinais 3. Nível liso 4. Com nervuras 5. Liso 6. Revestido liso.
- Baixas exigências de espaço, resultando em poucos contornos de interferência.

#### Norma:

- Fixação de peças de qualquer forma.
- 6 geometrias diferentes nas superfícies de fixação.

#### Utilização:

Adequado para fixação de peças cruas e acabadas.

#### Instrução:

Chave de fenda de ângulo hexadecimal tamanho 7 é necessário!

### Descrição técnica

Rosca M	M10
Chave para disco de sextavado interior tamanho <sub>1</sub>	7 mm

Altura do disco H	10 mm
Comprimento da rosca L	9 mm
Curso do excêntrico $S_1$	1,6 mm
Medida A	12,7 mm
Tamanho de chave para disco sextavado	25 mm
Força de fixação	9 kN
binário de aperto máximo	28 Nm
Tipo de produto	Grampo excêntrico