

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 3
Conjunto de molas	259044 5
Código ISO do suporte	PCBNR/L 1616H09
Calço	259031 27
Largura funcional L ₄	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Comprimento total L	100 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Alavanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9