

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Comprimento da cabeça L ₁	21 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Largura funcional L ₄	25 mm
Calço	259031 27
Código ISO do suporte	PCBNR/L 2525M09
Tamanho da haste	25 mm
Alavanca articulada	259015 9
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de molas	259044 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3