

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Parafuso alavanca	259018 6
Tamanho da haste	16 mm
Alavanca articulada	259015 9
Largura funcional L ₄	16 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	PCBNR/L 1616H09
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Calço	259031 27
Comprimento total L	100 mm
Conjunto de molas	259044 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 27	259031 27
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3