

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 5
Largura funcional L ₄	20 mm
Alavanca articulada	259015 9
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Código ISO do suporte	PCBNR/L 2020K09
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Calço	259031 27
Parafuso alavanca	259018 6
Tamanho da placa	9 mm
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L ₁	21 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3
Conjunto de molas10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6