

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso alavanca	259018 6
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO do suporte	PCKNR/L 2525M09
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Conjunto de molas	259044 5
Tamanho da haste	25 mm
Calço	259031 27
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25 mm
Alavanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Calço Tipo 27	259031 27
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de molas10 peças Tipo 5	259044 5
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3