

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Largura funcional L ₄	20 mm
Conjunto de molas	259044 5
Código ISO do suporte	PCKNR/L 1616H09
Tamanho da haste	16 mm
Calço	259031 27
Comprimento total L	100 mm
Tamanho da placa	9 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Parafuso alavanca	259018 6
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Alavanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 27	259031 27
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de molas10 peças Tipo 5	259044 5
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3