

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 9
Código ISO do suporte	PCKNR/L 2525M09
Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	9 mm
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Comprimento total L	150 mm
Calço	259031 27
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Conjunto de molas	259044 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de molas10 peças Tipo 5	259044 5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3