

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Comprimento total L	170 mm
Conjunto de molas	259044 7
Calço	259031 36
Alavanca articulada	259015 13
Parafuso alavanca	259018 13
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Código ISO do suporte	PCKNR/L 3232P19
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da placa	19 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Calço Tipo 36	259031 36
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Conjunto de molas10 peças Tipo 7	259044 7