

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250022 25/16 |
| GTIN | 4045197782663 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Calço | 259031 35 |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 30 mm |
| Alavanca articulada | 259015 12 |
| Código ISO do suporte | PCKNR/L 2525M16 |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. |
| Tamanho da haste | 25 mm |
| Parafuso alavanca | 259018 11 |
| Conjunto de molas | 259044 6 |
| Conjunto de pinos de mola | 259047 4 |
| Tamanho da placa | 16 mm |
| Largura funcional L ₄ | 32 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 75 grau |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|--|-----------|
| Alavanca articulada Tipo 12 | 259015 12 |
| Conjunto de molas10 peças Tipo 6 | 259044 6 |
| Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 4 | 259047 4 |
| Parafuso alavanca Tipo 11 | 259018 11 |
| Calço Tipo 35 | 259031 35 |