

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 3
Parafuso alavanca	259018 6
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2020K09
Largura funcional L ₄	25 mm
Conjunto de molas	259044 5
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Tamanho da haste	20 mm
Calço	259031 27
Alavanca articulada	259015 9
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 27	259031 27
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6