

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 3
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 2525M09
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Conjunto de molas	259044 5
Comprimento da cabeça L ₁	25 mm
Calço	259031 27
Alavanca articulada	259015 9
Parafuso alavanca	259018 6
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5