

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	100 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Parafuso alavanca	259018 6
Calço	259031 27
Conjunto de molas	259044 5
Tamanho da haste	16 mm
Tamanho da placa	9 mm
Código ISO do suporte	PCSNR/L 1616H09
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 09T3..
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Alavanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Calço Tipo 27	259031 27
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6