

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250025 20/09  |
| GTIN             | 4045197782731 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Alavanca articulada                   | 259015 9         |
| Tamanho da placa                      | 9 mm             |
| Largura funcional L <sub>4</sub>      | 25 mm            |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3..      |
| Calço                                 | 259031 27        |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>  | 26 mm            |
| Comprimento total L                   | 125 mm           |
| Conjunto de pinos de mola             | 259047 3         |
| Parafuso alavanca                     | 259018 6         |
| Código ISO do suporte                 | PCSNR/L 2020K09  |
| Conjunto de molas                     | 259044 5         |
| Tamanho da haste                      | 20 mm            |
| Norma                                 | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto                       | esquerda         |
| Refrigeração interior                 | não              |
| Ângulo de ajuste κ                    | 45 grau          |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Faceamento                        |
| Aplicação       | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento            |

## Acessórios

|  |           |
|--|-----------|
| Calço Tipo 27                            | 259031 27 |
| Alavanca articulada Tipo 9               | 259015 9  |
| Parafuso alavanca Tipo 6                 | 259018 6  |
| Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3 | 259047 3  |
| Conjunto de molas10 peças Tipo 5         | 259044 5  |