

## Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar, ET 32, Ø de fixação nominal d: 5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	309448 5
GTIN	4045197783103
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Modelo:**

Temperado e retificado.

**Vantagem:**

A compensação radial **compensa pequenos erros de centro** (para a concentricidade necessária e a qualidade da rosca ou do encaixe). Compensação axial de 0,1 mm.

**Utilização:**

Para corte de roscas ou mandrilagem em centros de fresagem e torneamento.

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

**Instrução:**

Fixa apenas Ø nominal. **Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.**

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	5 mm
Alojamento	ET 32
Norma	Norma de fábrica
Ø exterior D	33 mm
Comprimento total L	42,5 mm

Compensação axial	0,1 mm
Compensação radial R maquinação de roscas	0,5 mm
Compensação radial R mandrilagem	0,1 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto