

HOLEX**Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar, ET 25, Ø de fixação nominal d: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	309447 7
GTIN	4045197783042
Classe de artigo	32Z

Descrição**Versão:**

Temperado e retificado.

Vantagem:A compensação radial **compensa pequenos erros de centro** (para a concentricidade necessária e a qualidade da rosca ou do encaixe). Compensação axial de 0,1 mm.**Utilização:**

Para corte de roscas ou mandrilagem em centros de fresagem e torneamento.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:Fixa apenas Ø nominal. **Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.****Descrição técnica**

Ø de fixação nominal d	7 mm
Alojamento	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Ø exterior D	26 mm

Comprimento total L	35 mm
Compensação axial	0,1 mm
Compensação radial R maquinação de roscas	0,4 mm
Compensação radial R mandrilagem	0,05 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto