

## Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar, ET 25, Ø de fixação nominal d: 9mm



### Dados do pedido

Número do pedido	309447 9
GTIN	4045197783066
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Modelo:**

Temperado e retificado.

**Vantagem:**

A compensação radial **compensa pequenos erros de centro** (para a concentricidade necessária e a qualidade da rosca ou do encaixe). Compensação axial de 0,1 mm.

**Utilização:**

Para corte de roscas ou mandrilagem em centros de fresagem e torneamento.

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

**Instrução:**

Fixa apenas Ø nominal. **Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.**

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	9 mm
Alojamento	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	35 mm

Compensação axial	0,1 mm
Compensação radial R maquinação de roscas	0,4 mm
Compensação radial R mandrilagem	0,05 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto