

## Fresa de grande avanço Hi5, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/2mm



### Dados do pedido

Número do pedido	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Classe de artigo	210

### Descrição

**Modelo:**

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

### Descrição técnica

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	25 mm
Número de arestas de corte Z	2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219883 (10IP; 2,2 Nm)
#profundidade máxima de corte a <sub>p máx</sub> #	1,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Comprimento total L <sub>tot</sub>	35 mm
Rosca de alojamento M	M12
Refrigeração interior	sim
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Série	Hi5
Modelo da haste	com rosca
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2