

Fresa de grande avanço Hi5, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Comprimento total L _{tot.}	43 mm
#profundidade máxima de corte a _{p máx} #	1,4 mm
Refrigeração interior	sim
Ø D ₃	17,6 mm
Ø das lâminas D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Rosca de alojamento M	M16

Série	Hi5
Modelo da haste	com rosca
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2