

Fresa de grande avanço Hi5, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 63/6mm



Dados do pedido

Número do pedido	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Número de arestas de corte Z	6
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 0704..
Ø das lâminas D_c	63 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	1,4 mm

Refrigeração interior	sim
Série	Hi5
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219884
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP