

Par de luvas de proteção térmica e contra corte HyFlex® 11-501, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094625 8
GTIN	10076490492363
Classe de artigo	04P

Descrição

Modelo:

HyFlex® 11-501. Luva de proteção contra corte **com revestimento de nitrilo** com proteção adicional contra o calor e salpicos de metal fundido. **Elevada mobilidade** graças à Ansell Intercept Technology™. **Antiestática conforme EN 1149.**

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	8
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao calor

Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível X
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	sem silicone
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Calor de contacto até	100 °C
material de suporte	Lycra®, Kevlar®
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
Cor	turquesa / cinzento
Material	Nitrilo
Utilização	reutilizável
Comprimento	206 mm
Índice	1
Lavar	Roupa de cor a 40 °C
âmbito	Multiusos
Tecnologia de tricotagem	13G
Classe de proteção contra o corte	D
Norma	EN 407
Peso	25,9 g
Tipo de produto	Luvas resistentes ao calor