

Aspirador seco e húmido AERO, Designação do fabricante: 21-01



Dados do pedido

Número do pedido	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Classe de artigo	07C

Descrição

Modelo:

Aspirador húmido/seco robusto e potente com sistema de ligação de mangueira (MultiFit) para resolver as tarefas de limpeza profissionais. **Nível de separação > 99,9%**. Aspirador universal compacto com **sistema de limpeza de filtro** Push & Clean.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção, punho arqueado, filtro húmido e elemento filtrante lavável (PET).

Instrução:

Mais aspiradores de segurança para cada classe de risco (pós nocivos para a saúde e explosivos) estão disponíveis a pedido (classe L, M, H).

Descrição técnica

Função de sopro	sim
Peso	7,5 kg
Fluxo de ar	60 l/s
Volume do recipiente	20 l
Largura	385 mm

Comprimento da mangueira de sucção	2,5 m
Número de turbinas	1
Altura	505 mm
Consumo energético	1250 W
Comprimento	375 mm
Ø da mangueira	32 mm
Designação do fabricante	AERO 21-01 PC
Grau de separação	99,9 %
Vácuo	210 mbar
Comprimento do cabo	5 m
Ruído de trabalho	64 dB(A)
Limpeza do filtro	Sistema Push & Clean
Sistema de filtragem	Elemento filtrante PET
Particularidade	Compacto
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

Acessórios

Tubo de extensão em aço inoxidável Designação do fabricante 8074	078556 8074
Bico para chão, 400 mm de largura Designação do fabricante 3666	078555 3666