



## Dados do pedido

Número do pedido	081435 140
GTIN	4260131235474
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Luminárias LED para máquinas em **caixa de alumínio** e disco acrílico acetinado para uma **iluminação homogénea a 160 graus**.

- **Baixa reflexão, sem encandeamento e cintilação.**
- **Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V.**

Rotativo.

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui ímãs revestidos a borracha, fonte de alimentação.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso	300 lm
Lâmpada	Módulo LED
Potência luminosa	3 W
Alimentação de energia	A energia elétrica

Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	140 mm
Ø da cabeça	40 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Tipo de produto	Iluminação para máquinas