



Dados do pedido

Número do pedido	081265 42
GTIN	5708997354421
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e rebordo protetor de borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Lanternas de trabalho NOVA com pega de transporte integrada. LED COB de alto desempenho com função de regulação da intensidade de 5 níveis, orientável.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Peso	2660 g
Consumo energético	42 W
Cor da luz	6000 K
Tipo de proteção IP	IP 67

Fluxo luminoso	600 - 6000 lm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tensão nominal	100 - 240 V
Comprimento total	267 mm
Largura total	87 mm
Altura total	262 mm
Comprimento do cabo de ligação	5 m
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	NOVA 6 K
Atributo do nome do produto	230 V
Tipo de produto	Foco