



Dados do pedido

Número do pedido	081254 26
GTIN	5708997354414
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Lanternas de trabalho NOVA com pega de transporte integrada. LED COB de alto desempenho com função de regulação da intensidade de 5 níveis, orientável. Graças ao sistema duplo, pode ser utilizado como projetor sem fios portátil e também com cabo de alimentação. Indicador do nível de carga, indicação da autonomia restante, intensidade regulável em 5 níveis.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo carregador.

Descrição técnica

Fluxo luminoso	400 - 4000 lm
Tipo de proteção IP	IP 67

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	1 - 14 h
Zona ATEX	nenhum
Temperatura da cor	6000 K
Tensão da bateria	11,1 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	4,4 Ah
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	235 mm
Altura total	233 mm
Largura total	88 mm
Valor CRI	80
Peso	1780 g
Consumo energético	29 W
Designação do fabricante	NOVA 3K C+R
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Bateria de iões de lítio Capacidade da bateria 4400	081431 4400
---	-------------