



## Dados do pedido

Número do pedido	081254 42
GTIN	5708997354438
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

**Lanternas de trabalho NOVA** com pega de transporte integrada. LED COB de alto desempenho com função de regulação da intensidade de 5 níveis, orientável. Graças ao sistema duplo, pode ser utilizado como projetor sem fios portátil e também com cabo de alimentação. Indicador do nível de carga, indicação da autonomia restante, intensidade regulável em 5 níveis.

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Incluindo carregador.

## Descrição técnica

Capacidade da bateria	5,2 Ah
Número de baterias incluídas	1

Tipo de proteção IP	IP 67
Tensão da bateria	11,1 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	600 - 6000 lm
Zona ATEX	nenhum
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	1 - 12 h
Largura total	92 mm
Comprimento total	275 mm
Altura total	275 mm
Valor CRI	80
Peso	2600 g
Consumo energético	42 W
Designação do fabricante	NOVA 5K 42W
Tipo de produto	Lanterna de trabalho