



Dados do pedido

Número do pedido	081266 18
GTIN	5708997354513
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz. Com 2 níveis de luz e um período de iluminação até 3 horas. Pé de ajuste em aço, revestido a pó.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Indicado para:

Tripé n.º 081252 tam. 1,35-3.

Descrição técnica

Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso	2500 lm
Tipo de proteção IP	IP 54
Temperatura da cor	6500 K
Zona ATEX	nenhum

Tensão da bateria	11,1 V
Período de iluminação	3 h
Capacidade da bateria	2,6 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura total	280 mm
Largura total	103 mm
Comprimento total	288 mm
Fluxo luminoso nível 2	750 lm
Valor CRI	80
Peso	1600 g
Designação do fabricante	VEGA 1500 C+R
Tipo de produto	Holofote