



## Dados do pedido

Número do pedido	081286 20
GTIN	4045197796295
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Lanternas de trabalho LED SMD com painel de vidro fosco para uma iluminação homogénea e agradável.

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Incluindo carregador.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	1600 lm
Zona ATEX	nenhum

Tipo de proteção IP	IP 65
Tensão da bateria	7,4 V
Capacidade da bateria	8 Ah
Período de iluminação	3 h
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	202 mm
Altura total	202 mm
Largura total	55 mm
Peso	1450 g
Consumo energético	20 W
Tipo de produto	Lanterna de trabalho