

Ficha de dados



Conjunto de pontas 10 peças, aço inoxidável "Stainless"



Dados do pedido

Número do pedido	675681
GTIN	4013288111852
Classe de artigo	63H

Descrição

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675490 1 un. tam. 2/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675492 1 un. tam. 1/25; 2 un. tam. 2/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: M.º 675496 cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Porta-pontas "Rapidaptor Stainless": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3S

Descrição técnica

Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material	Aço inoxidável, INOX

Ficha de dados

Número de peças	10
Tipo de produto	Ferramenta de pontas