

**Conjunto de pontas 10 peças, com zona de torção, Tipo: KPS****Dados do pedido**

Número do pedido	675701 KPS
GTIN	4013288095695
Classe de artigo	63H

Descrição**Índice:**

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675200 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675220 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Porta-pontas "Rapidaptor": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

Descrição técnica

Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Designação do fabricante	Bit-Check 10 Universal 3
Número de peças	10

Tipo de produto

Ferramenta de pontas

Acessórios

Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3K	675020 6,3K
---	-------------

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675200 1/25
--	-------------

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675200 2/25
--	-------------

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675200 3/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675220 1/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675220 2/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675220 3/25
--	-------------