



Conjunto de pontas 10 peças, BiTorsion



Dados do pedido

Número do pedido	675771
GTIN	4013288095688
Classe de artigo	63H

Descrição

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675520 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675540 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Porta-pontas "Rapidaptor BiTorsion": 1 un. n.º 675030 tam. 6,3

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Designação do fabricante	Bit-Check 10 BiTorsion 1
Número de peças	10
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

Eixo com íman / acoplamento rápidoBiTorsion Haste sextavada 6,3	675030 6,3
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675520 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675520 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675520 3/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675540 1/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675540 2/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675540 3/25