

Ficha de dados

Garant

Broca de pontear HSS-E A, sem revestimento, Ø nominal DC k12: 0,5



Dados do pedido

Número do pedido	111050 0,5
GTIN	4045197786227
Classe de artigo	11A

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral. Corte de um lado.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h7
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,01 mm/U
Ø haste D _s	3,15 mm
Ø nominal D _c	0,5 mm
para peça de Ø	< 4 mm
Comprimento total L	25 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita

Ficha de dados

Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		