



Dados do pedido

Número do pedido	483914 4
GTIN	2050001864062
Classe de artigo	48A

Descrição

Modelo:

Espiga de controlo em material resistente à corrosão e a ácido, temperada (58-62 HRC) e endurecida. Superfície retificada e esmerilada. A partir de \varnothing 1,50 com indicação de medidas na superfície de revestimento; a partir de \varnothing 3,00 com indicação de medidas no lado frontal. A partir de \varnothing 1,00, um lado com chanfro.

Instrução:

Ao encomendar, especificar **adicionalmente o \varnothing pretendido**, p. ex., n.º 483914 tam. 5 **10,08**.

Descrição técnica

Passo	0,01 mm
Comprimento do pino de medição	70 mm
Medida nominal	6 - 9,99 mm
Norma	DIN 2269
Tipo de produto	Espiga de controlo