



Folha de serra circular especialista em aço inoxidável, Ø da folha D: 305mm



Dados do pedido

Número do pedido	583900 305
GTIN	3165140839969
Classe de artigo	54B

Descrição

Modelo:

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Utilização:

Para o **processamento de aço inoxidável**. Dentes de serra em **Cermet** com dureza particularmente alta e resistência ao desgaste. Não adequados para aço de alta liga. Forma do dente: dente plano trapezoidal, ângulo de saída de aparas neutro. Para serras de esquadria e meia-esquadria.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	25,4 mm
Número de dentes	80

Largura de corte B	2,5 mm
Ø da folha D	305 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular