

**Folha de serra circular especialista em alumínio, Ø da folha D: 305mm****Dados do pedido**

Número do pedido	583920 305
GTIN	3165140796811
Classe de artigo	54B

Descrição**Modelo:**

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Utilização:

Cortes precisos em **alumínio** e outros metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal com ângulo de saída de aparas negativo para um trabalho fácil e seguro no avanço manual. Para serras de esquadria e meia-esquadria, serras de painéis.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	96
Largura de corte B	2,8 mm

Número de orifícios arrastadores/ \emptyset /círculo primitivo	2/7/42 e 2/9,5/46,5 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
\emptyset da folha D	305 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular