

**Folha de serra circular perito para MultiMaterial, Ø da folha D: 305mm****Dados do pedido**

Número do pedido	583930 305
GTIN	3165140650113
Classe de artigo	54B

**Descrição****Modelo:**

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

**Utilização:**

Para o corte **de diferentes materiais**, tais como painéis laminados, epóxi, madeira e metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal, ângulo de saída de aparas negativo. Para serras circulares de mesa, serras de esquadria e de meia-esquadria, serras de painéis.

**Instrução:**

**Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.**

**Descrição técnica**

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	96
Largura de corte B	2,4 mm

Ø da folha D

305 mm

Tipo de produto

Folha de serra circular