

**Rebarbadora de MDI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8107 6
GTIN	4062406199616
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm.****Como n.º 208107.****Utilização:**Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Ø das lâminas D <sub>c</sub>	6 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	6 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Comprimento total L	54 mm
Número de dentes Z	4
Avanço f <sub>z</sub> em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Medida S	4,2 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Índice	5

Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

