

Garant**Braçadeira cêntrica pneumática, Tipo: 160/4****Dados do pedido**

Número do pedido	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

- **Curso ajustável + 5 mm por lado.**
- **Força de aperto continuamente ajustável até 22,5 kN. Soma aritmética = 45 kN.**
- **Mesmo em caso de perda de ar comprimido, o grampo central tem uma leve pré-carga (cerca de 60 kg) para garantir o posicionamento seguro da peça de trabalho, por exemplo, para trocar de mesa.**

Com placa base, para maior binário de apoio e máxima estabilidade.

Utilização:

Para fixação central de componentes. Adequado para **operação automatizada** através de discos de sujeição de 4 canais, mas também através de ligações laterais.

Acessórios especiais:

Programa de mordentes n.º 360183 – 360187.

Descrição técnica

Força de fixação até máximo	22,5 kN
B	160 mm
Peso	22,2 kg
L	160 mm

Altura H	99,2 mm
Curso de fixação	8,5 mm
Potência máxima de ar comprimido	9 bar
Largura do mordente A	104 mm
adequado para o código de cor	PCV 160
Calibre de pontas em cruz	200 mm
Tipo de produto	torno

Acessórios

Adaptador de mordente para tipo 160	360182 160
Par de maxilas com pinças Tipo 1	360183 1
Par de maxilas com pinças Tipo 1	360184 1
Par de maxilas base Tipo 148	360185 148
Mordente superior macio 1/2 Tipo 148A	360186 148A
Mordente superior macio 1/2 Tipo 148S	360186 148S
Par de maxilas de topo macio Tipo 148	360187 148
Par de maxilas de topo macio Tipo 168	360187 168