

Garant**Braçadeira cêntrica pneumática, Tipo: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	360180 160
GTIN	4062406198732
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

- **Curso ajustável + 5 mm por lado.**
- **Força de aperto continuamente ajustável até 22,5 kN. Soma aritmética = 45 kN.**
- **Mesmo em caso de perda de ar comprimido, o grampo central tem uma leve pré-carga (cerca de 60 kg) para garantir o posicionamento seguro da peça de trabalho, por exemplo, para trocar de mesa.**

Utilização:

Para fixação central de componentes. Adequado para **operação automatizada** através de discos de sujeição de 4 canais, mas também através de ligações laterais.

Acessórios especiais:

Programa de mordentes n.º 360183 – 360187.

Descrição técnica

Peso	12,2 kg
Altura H	99,2 mm
Força de fixação até máximo	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Potência máxima de ar comprimido	9 bar
Curso de fixação	8,5 mm
Largura do mordente A	104 mm
adequado para o código de cor	PCV 160
Tipo de produto	torno