


HOLEX**Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos, Ø 150 mm,
Granulometria: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	GG5779 150
GTIN	4062406201821
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.

Disco abrasivo autoaderente com dispersão semiaberta, corindo (A).

Corresponde a 567790.

Utilização:

Em **retificadoras excêntricas** com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). **Produto multifuncional** universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Produto multifuncional universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Descrição técnica

Ø do disco	150 mm
Granulometria	150

Índice	300
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 150 mm
Número de orifícios de aspiração	15
Motor de acionamento	Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo autoaderente

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

567790 150

Disco abrasivo autoaderente (A) Perfuração de 15 furos
Granulometria 150

Prato abrasivo autoaderente PU Ø exterior 150

567885 150

Prato abrasivo autoaderente PU Perfuração múltipla Ø
exterior 150

567887 150